

53505-13. Прибор комбинированный. Testo 622

1.	53505-13
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	
2. Наименование средства измерений	Прибор комбинированный
3. Тип, модификация средства измерений	Testo 622
4. Назначение средства измерений	Приборы комбинированные Testo 608-H1, Testo 608-H2, Testo 610, Testo 622, Testo 623 (далее – приборы) предназначены для измерения температуры и относительной влажности воздуха, абсолютного давления (только модель Testo 622)
5. Внешний вид	



6. Свидетельство
об утверждении
типа или
(Сертификат об
утверждении типа)
№

[CN.C.32.010.A № 50756](#)

7. Срок действия
свидетельства об
утверждении типа
(сертификата об
утверждении типа)

до 27 апреля 2023 г.

8. Приказ
Федерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии об
утверждении типов
средств измерений

[от 15 мая 2013 № 484](#)

[Ссылка на сайт Росстандарта](#)

9. Изготовитель
(страна,

Китай, «Testo Instruments Co. Ltd.»

наименовании
организации)

<https://www.testo.ru/>

10. Интервал
между поверками

12 месяцев

11. Описание типа

[53505-13.pdf](#)

12. Знак
утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус приборов комбинированных в виде голографической наклейки

13.
Эксплуатационная
документация

Testo 622. Научный прибор для контроля окружающей среды. [Руководство пользователя](#)

14. Порядок
проведения
технического
обслуживания

Раздел 7 «Техническое обслуживание продукта»
Руководства по эксплуатации. Testo 622

Замена батарей питания

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащая установка батарей питания может привести к повреждению прибора!

> При установке батарей/аккумуляторов соблюдайте полярность

1. Откройте отсек на задней панели прибора.

2. Извлеките отработанные батареи из отсека и установите новые батареи/аккумуляторы (типа AA)

- прибор будет включен автоматически

3. Закройте отсек

! При падении напряжения питания настройки сохраняются, по меньшей мере, в течение 3 минут.

! Если прибор не используется в течение длительного времени, то батареи/аккумуляторы необходимо извлечь из прибора во избежание повреждений прибора и батарей.

Чистка прибора

> При загрязнении корпуса прибора протрите его влажной тканью

Не используйте высокоэффективных чистящих средств или растворителей. Можно использовать слабые бытовые чистящие средства или мыльную пену.

! Не используйте для чистки прибора сжатый воздух во избежание повреждения сенсора.

15. Условия хранения	температура от минус 20 до плюс 60 °C	
16. Методика поверки	МП РТ 1868-2013, утвержденная ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 20 февраля 2013 г.	
17. Ссылка на раздел Утвержденный типы средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»)	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/365842	
18. Метрологические требования	диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)
	от –10 до +60 °C	ПГ ±0,4 °C
	от 10 до 95 %	ПГ ±3 %
	от 300 до 1 200 гПа	ПГ ±5 гПа
19. Габаритные размеры, мм,		
не более		36
– высота		106
– ширина		186
– длина		
20. Масса, кг, не более		0,24
21.	1. ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная	

Метрологическая
прослеживаемость

[схема для средств измерений температуры»](#)

2. [ГОСТ 8.547-2009 «ГСИ. Государственная поверочная
схема для средств измерений влажности газов»](#)

3. [Приказ Росстандарта от 06 декабря 2019 г. № 2900 «Об
утверждении Государственной поверочной схемы для
средств измерений абсолютного давления в диапазоне от
 \$1 \cdot 10^{-1}\$ до \$1 \cdot 10^7\$ Па»](#)

22. Разряд по
государственной
поверочной схеме

1. Рабочее средство измерений

2. Рабочее средство измерений

3. Рабочее средство измерений

23. Технические
документы,
устанавливающие
требования к
средству измерений

Техническая документация фирмы изготовителя «Testo
Instruments Co. Ltd.», Китай, Шэнчжень

24. Встроенного
ПО

Наименование программного
обеспечения

Testo 622 firmware

Идентификационное наименование ПО

zz_sse_p_t622_v1.
4

Номер версии (идентификационный
номер) ПО

0560 6220

Цифровой идентификатор
(контрольная сумма исполняющего
кода)

4D73F1CA

Алгоритм вычисления цифрового
идентификатора

CRC32

Метрологически значимую часть ПО обозначает первая
цифра идентификационного номера. Цифры в номере после
точки обозначают модификации метрологически незначимой
части ПО.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и
преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по
МИ 3286-2010.

[Назад к списку](#) [Следующая статья](#)

ООО Метрологический консалтинг

Телефон: **+7 (495) 540-50-00**

E-mail: info@metrcons.ru

Сайт: metrcons.ru
